

Komfortné ochranné okuliare uvex i-3, Odtieň skla okuliarov: AR



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	096501 AR
GTIN	4031101630984
Trieda položky	04U

Popis

Prevedenie:

Inovatívne ochranné okuliare so **zpracovanými zónami Softflex** na straniciach, nosovom sedielku a v oblasti čela na **maximálne pohodlie pri nosení a optimálne prispôsobenie každému tvaru tváre** aj pri dlhom používaní. Vďaka povrchovej úprave uvex supravision excellence sú trvalo odolné voči zahmlievaniu a extrémne odolné proti poškrabaniu a chemikáliám. S **antireflexnou povrchovou úpravou** na oboch stranách pre optimálne videnie pri prirodzenom alebo umelom osvetlení. Vysokokvalitná **antireflexná povrchová úprava** vám umožní pracovať na veľmi reflexných komponentoch bez toho, aby ste si unavili oči.

Priepustnosť: cca 96,5 %.

Norma:

EN 166; EN 170

Technický opis

Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
Povrchová úprava disku	antireflexné
Materiál kotúča	polykarbonát
Stupeň transmisie	96,5 %
Označenie diskov	2C-1,2 W 1 FT
UV ochrana	UV400
Séria	i-3

Označenie rámu	W 166 FT CE
Vlastnosť rámu	Polstrované obrúčky
Vlastnosť rámu	Sklon stráníc nastaviteľný
Vlastnosť rámu	Nastaviteľné sedlá
Druh produktu	Ochranné okuliare

Príslušenstvo

Úložný box	096910
Puzdro na okuliare Typ CASE	096932 CASE
Puzdro na okuliare Typ	096930
Držiak na stenuna vlhčené čistiace utierky	096691