

Garant

90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215122 63/6
GTIN	4045197861405
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,0** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	63 mm
Počet rezných hrán Z	6
vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	12 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219882
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0