

Garant

90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/8mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215122 63/8
GTIN	4045197861412
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,0** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	12 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708

Počet rezných hrán Z	8
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie bitov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219882