

**Garant****90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / Zeff: 50/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215126 50/3
GTIN	4045197861481
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	70 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{pmax}$	47 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	3
Séria	Power Tang

Počet otočných rezných platničiek	12
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219882
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0