

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Držiak ISO-kód	MCLNR/L 2020K12
Podložka	259031 22
Skrutka pre podložku	259025 6
Celková dĺžka L	125 mm
Skrutka na úpinku	259021 1
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť stopky	20 mm
Upínacia príložka	259038 4
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 22	259031 22
Skrutka pre podložku Typ 6	259025 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500