

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250006 32/12
GTIN	4045197861559
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 22
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Držiak ISO-kód	MCLNR/L 3232P12
Skrutka pre podložku	259025 6
Upínacia príložka	259038 4
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Skrutka na úpinku	259021 1
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Podložka Typ 22	259031 22
Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 6	259025 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500