

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 23
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Skrutka pre podložku	259025 7
Veľkosť stopky	32 mm
Držiak ISO-kód	MCLNR/L 3232P16
Celková dĺžka L	170 mm
Upínacia príložka	259038 4
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Skrutka na úpinku	259021 1
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 23	259031 23
Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Skrutka pre podložku Typ 7	259025 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500