

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Upínacia príložka	259038 4
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Skrutka na úpinku	259021 1
Držiak ISO-kód	MCLNR/L 2020K12
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Skrutka pre podložku	259025 6
Podložka	259031 22
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Skrutka pre podložku Typ 6	259025 6
Podložka Typ 22	259031 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500