

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	25 mm
Skrutka pre podložku	259025 6
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Skrutka na úpinku	259021 1
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Držiak ISO-kód	MCLNR/L 2525M12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Upínacia príložka	259038 4
Podložka	259031 22
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Skrutka pre podložku Typ 6	259025 6
Podložka Typ 22	259031 22
Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500