

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250007 32/12  |
| GTIN             | 4045197861610 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Veľkosť doštičiek             | 12 mm             |
| Skrutka na úpinku             | 259021 1          |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204..       |
| Podložka                      | 259031 22         |
| Veľkosť stopky                | 32 mm             |
| Celková dĺžka L               | 170 mm            |
| Upínacia príložka             | 259038 4          |
| Skrutka pre podložku          | 259025 6          |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>  | 40 mm             |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>    | 34 mm             |
| Držiak ISO-kód                | MCLNR/L 3232P12   |
| Norma                         | Výrobná norma     |
| Druh použitia                 | ľavé              |
| Vnútorne chladenie            | nie               |
| Uhol nastavenia k             | 95 Stupeň         |
| Použitie                      | Čelné sústruženie |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie      | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak             |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Upínacia príložka Typ 4  | 259038 4    |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15                                   | 674248 TX15 |
| Skrutka pre podložku Typ 6   | 259025 6    |
| Skrutka na úpinku Typ 1  | 259021 1    |
| Podložka Typ 22  | 259031 22   |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500  |