

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Držiak ISO-kód	MCLNR/L 3232P16
Skrutka na úpinku	259021 1
Podložka	259031 23
Skrutka pre podložku	259025 7
Veľkosť doštičiek	16 mm
Upínacia príložka	259038 4
Veľkosť stopky	32 mm
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 23	259031 23
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 7	259025 7
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500