

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Podložka	259031 24
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Skrutka na úpinku	259021 5
Upínacia príložka	259038 5
Skrutka pre podložku	259025 8
Veľkosť doštičiek	19 mm
Držiak ISO-kód	MCLNR/L 3232P19
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	170 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Upínacia príložka Typ 5	259038 5
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Skrutka na úpinku Typ 5	259021 5
Podložka Typ 24	259031 24
Skrutka pre podložku Typ 8	259025 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600