


**HOLEX**

**Brúsny valec, valcový (A), zrnitosť 80 stredný, ØBrúsneho valčeka×dĺžka brúsneho valčeka: 6X38mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553880 6X38
GTIN	4045197524522
Trieda položky	52E

## Popis

### Prevedenie:

Brúsne valčeky pozostávajú z navinutej brúsnej tkaniny **normálny korund (A)**.

Valcový tvar.

### Vhodné pre:

Nosič brúsneho valčeka č. 553835.

### Vhodné pre:

Držiak: Ø upínania × celková dĺžka: 3×63

## Technický opis

Ø brúsnych valcov	6 mm
Dĺžka brúsnych valcov	38 mm
maximálne otáčky	26000 min <sup>-1</sup>
Zrnitosť	80
Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Tvar brúsneho valca	valcové
Druh produktu	Brúsny valček

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Nosič brúsneho valca, hriadeľ Ø 6 mm Úpinka-Ø×Celková dĺžka 3X63

553835 3X63