

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	29 mm
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Klinok	259015 7
Súprava pružín	259044 4
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Podložka	259031 7
Skrutka klinku	259018 6
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	PDNNR/L 2525M11
Veľkosť stopky	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	63 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Súprava pružín10-dielne Typ 4	259044 4
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Podložka Typ 7	259031 7
Klinok Typ 7	259015 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500