

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Klinok	259015 8
Podložka	259031 28
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Súprava pružín	259044 2
Celková dĺžka L	125 mm
Držiak ISO-kód	PDNNR/L 2020K15
Veľkosť doštičiek	15 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Skrutka klinku	259018 7
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	63 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 8	259015 8
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Podložka Typ 28	259031 28
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500