

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 2
Veľkosť stopky	32 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Dĺžka hlavy L ₁	37 mm
Podložka	259031 28
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Funkčná šírka L ₄	16,8 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Klinok	259015 8
Držiak ISO-kód	PDNNR/L 3232P15
Skrutka klinku	259018 7
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	63 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Podložka Typ 28	259031 28
Klinok Typ 8	259015 8
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500