

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	PDNNR/L 2020K11
Súprava pružín	259044 4
Veľkosť doštičiek	11 mm
Skrutka klinku	259018 6
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Funkčná šírka L ₄	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Klinok	259015 7
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Podložka	259031 7
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	63 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 4	259044 4
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 7	259031 7
Klinok Typ 7	259015 7
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500