

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Skrutka klinku	259018 6
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	PDNNR/L 2525M11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Klinok	259015 7
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	29 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Súprava pružín	259044 4
Podložka	259031 7
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	63 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Klinok Typ 7	259015 7
Podložka Typ 7	259031 7
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Súprava pružín10-dielne Typ 4	259044 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500