

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Skrutka klinku	259018 7
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Veľkosť stopky	20 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Podložka	259031 28
Veľkosť doštičiek	15 mm
Držiak ISO-kód	PDNNR/L 2020K15
Klinok	259015 8
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Súprava pružín	259044 2
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	63 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Podložka Typ 28	259031 28
Klinok Typ 8	259015 8
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500