

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
Klinok	259015 8
Veľkosť stopky	25 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Dĺžka hlavy L ₁	37 mm
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Podložka	259031 28
Držiak ISO-kód	PDNNR/L 2525M15
Skrutka klinku	259018 7
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Súprava pružín	259044 2
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	63 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 28	259031 28
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Klinok Typ 8	259015 8
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500