

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Podložka	259031 28
Veľkosť doštičiek	15 mm
Funkčná šírka L ₄	16,8 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Dĺžka hlavy L ₁	37 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Klinok	259015 8
Skrutka klinku	259018 7
Súprava pružín	259044 2
Držiak ISO-kód	PDNNR/L 3232P15
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	63 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 8	259015 8
Podložka Typ 28	259031 28
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500