

**Diamantový deliaci kotúč, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563490 115
GTIN	4007220806029
Trieda položky	55K

**Popis****Prevedenie:**

Jednovrstvový **galvanicky obložený diamantový rozbrusovací kotúč s bočnými ochrannými segmentami**. Vysoká účinnosť rezania pomocou veľkých drážok na odvod triesok. Celková šírka kotúča 2,0 mm, ocelový základný list 1,0 mm.

**Použitie:**

Na rezanie, lemovanie a orezávanie plastu vystuženého vláknami (CFK / GFK) na uhlových brúskach (veľ. 115 / 125) alebo priamych brúskach (veľ. 50 / 75) s upínacím trňom č. 563496.

**Technický opis**

Ø otvora	22,23 mm
Tvar	1A1
Šírka kmeňového listu	1 mm
Zrornosť	D427
Šírka kotúča	2 mm
Ø kotúčov	115 mm

maximálne otáčky	13300 min <sup>-1</sup>
Brusivo	diamant
Skratka pre brúsivo	D
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	plast spevnený vláknami
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Plast, sklolaminát	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		