

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Súprava pružín	259044 2
Podložka	259031 20
Skrutka klinku	259018 2
Funkčná šírka L ₄	17 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Klinok	259015 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 2020K12
Veľkosť stopky	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500