

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251106 25/12 |
| GTIN | 4045197861931 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Podložka | 259031 20 |
| Veľkosť stopky | 25 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 29 mm |
| Súprava pružinových kolíkov | 259047 2 |
| Súprava pružín | 259044 2 |
| Klinok | 259015 2 |
| vhodná otočná rezná platnička | SN.. 1204.. |
| Držiak ISO-kód | PSBNR/L 2525M12 |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Funkčná šírka L ₄ | 22 mm |
| Veľkosť doštičiek | 12 mm |
| Skrutka klinku | 259018 2 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 75 Stupeň |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3 | 674242 3 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |