

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Podložka	259031 37
Celková dĺžka L	150 mm
Súprava pružín	259044 6
Funkčná šírka L ₄	22 mm
Klinok	259015 12
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 2525M15
Veľkosť doštičiek	15 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Skrutka klinku	259018 11
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500