

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 6
Celková dĺžka L	170 mm
Podložka	259031 37
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Skrutka klinku	259018 11
Veľkosť doštičiek	15 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Klinok	259015 12
Funkčná šírka L ₄	27 mm
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 3232P15
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500