

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	19 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	27 mm
Klinok	259015 13
Veľkosť stopky	32 mm
Skrutka klinku	259018 13
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 3232P19
Podložka	259031 38
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	39 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Súprava pružín	259044 7
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500