

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 2020K12
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Podložka	259031 20
Klinok	259015 2
Celková dĺžka L	125 mm
Skrutka klinku	259018 2
Funkčná šírka L ₄	17 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Súprava pružín	259044 2
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500