

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L ₁	29 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	259031 20
Skrutka klinku	259018 2
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Súprava pružín	259044 2
Klinok	259015 2
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 2525M12
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500