

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 6
Veľkosť doštičiek	15 mm
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 2525M15
Podložka	259031 37
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L ₄	22 mm
Skrutka klinku	259018 11
Klinok	259015 12
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500