

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 3232P15
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Celková dĺžka L	170 mm
Skrutka klinku	259018 11
Veľkosť stopky	32 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Podložka	259031 37
Veľkosť doštičiek	15 mm
Súprava pružín	259044 6
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	27 mm
Klinok	259015 12
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500