

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Klinok	259015 13
Funkčná šírka L ₄	27 mm
Súprava pružín	259044 7
Podložka	259031 38
Skrutka klinku	259018 13
Veľkosť doštičiek	19 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Dĺžka hlavy L ₁	39 mm
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 3232P19
Veľkosť stopky	32 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500