

HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202277 3
GTIN	4045197862105
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.**Technický opis**

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Celková dĺžka L	57 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,13 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm
Ø rezných hrán D_c	3 mm
Počet zubov Z	3
Tolerancia menovitého Ø	e8
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,025 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Dĺžka britov L_c	8 mm
Tvar stopky	HB
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku

Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	100	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	45	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	40	M
GG(G)	podmienene vhodný	55	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		