

HOLEX**TK mini fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202266 2,5
GTIN	4045197864710
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**.**Ušetríte si náklady na prebrusovanie:**

Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.

Technický opis

Dĺžka britov L_c	4 mm
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
\varnothing rezných hrán D_c	2,5 mm
Stopka	HB s h6
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	3
Celková dĺžka L	45 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
\varnothing stopky D_s	6 mm
Tvar stopky	HB
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	100	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	45	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	40	M
GG(G)	podmienene vhodný	55	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		