

**TK mini fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 7,75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202266 7,75
GTIN	4045197864826
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**.**Ušetríte si náklady na prebrusovanie:**

Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.

Technický opis

Tolerancia menovitého Ø	e8
Celková dĺžka L	55 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	3
Stopka	HB s h6
Ø stopky D _s	8 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ²	0,04 mm
Ø rezných hrán D _c	7,75 mm
Dĺžka britov L _c	10 mm
Tvar stopky	HB
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	100	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	45	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	40	M
GG(G)	podmienene vhodný	55	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		