

**TK mini fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 202266 8 |
| GTIN | 4045197864833 |
| Trieda položky | 12X |

Popis**Prevedenie:**Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**.**Ušetríte si náklady na prebrusovanie:**

Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Stopka | HB s h6 |
| Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Počet zubov Z | 3 |
| Ø rezných hrán D_c | 8 mm |
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Celková dĺžka L | 55 mm |
| Tvar stopky | HB |
| Dĺžka britov L_c | 11 mm |
| Ø stopky D_s | 8 mm |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $1 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 170 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 140 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 100 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 40 | M |
| GG(G) | podmienene vhodný | 55 | K |
| Uni | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |