

**HOLEX****Technická fréza Z3 – stredné, s lámačom triesok, HSS, Typ: M1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540800 M1020
GTIN	4045197156204
Trieda položky	52D

**Popis****Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

Frézy z HSS pre použitia s vysokými vibráciami. **Tvar špicatého kužela (SKM).****Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Popis tvaru	špicatý kužel
Tvar	M1020
Celková dĺžka	60 mm
Ø hlavy	10 mm
Ø stopky	6 mm
Ozubenie skratka	Z3
Druh ozubenia	s lámačom triesok
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Dĺžka hlavy	20 mm
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Technická fréza

