

**Deliaci kotúč Basic\* EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 230mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563650 230
GTIN	9009012018424
Trieda položky	53T

**Popis****Prevedenie:**

Univerzálne rezacie kotúče na príležitostné rezanie profilov, rúr atď.

**Špecifikácia:**

**A46BF.**

**Technický opis**

maximálne otáčky	6600 min <sup>-1</sup>
Šírka kotúča	1,9 mm
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	rovný
Špecifikácia	A46BF
Ø kotúčov	230 mm
pre hrúbky materiálu	5,7 - 9,5 mm
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Upínacia príruha, pár Ø príruby 76	563990 76
------------------------------------	-----------