

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 9mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202292 9
GTIN	4045197866097
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.

Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Technický opis

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	32 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Počet zubov Z	3
Ø vôle D_1	8,8 mm
Ø rezných hrán D_c	9 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Celková dĺžka L	72 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Dĺžka britov L_c	19 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB