

Garant**Technická fréza, HM, Typ: R1015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541000 R1015
GTIN	4045197156266
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Odhlovacia fréza (vonkajšia)** s polomerom na zaobľovanie hrán.

Špeciálny tvar odhlovac (R), vonkajší.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:

Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min^{#1}

Technický opis

Celková dĺžka	55 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný

Popis tvaru	odihlovanie
Tvar	R1015
Ozubenie skratka	Z3
Ø hlavy	10 mm
Ø stopky	6 mm
Polomer	8 mm
Dĺžka hlavy	15 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza