

HOLEX**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202296 9,5
GTIN	4045197866486
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.

Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Technický opis

Ø stopky D_s	10 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Ø rezných hrán D_c	9,5 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tvar stopky	HB
Dĺžka britov L_c	22 mm
Počet zubov Z	3
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,3 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm
Celková dĺžka L	72 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň

Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	160	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	50	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	40	M
GG(G)	vhodný	75	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		