

**HOLEX****Technická fréza Z3 – stredné, s lámačom triesok, HSS, Typ: M1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540800 M1225
GTIN	4045197156211
Trieda položky	52D

**Popis****Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

Frézy z HSS pre použitia s vysokými vibráciami. **Tvar špicatého kužela (SKM).****Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Celková dĺžka	65 mm
Tvar	M1225
Popis tvaru	špicatý kužel
Ø hlavy	12 mm
Ø stopky	6 mm
Ozubenie skratka	Z3
Druh ozubenia	s lámačom triesok
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Dĺžka hlavy	25 mm
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Technická fréza

