

Garant**Air Cleaning Point, Typ: M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	986000 M
GTIN	4045197866837
Trieda položky	96U

Popis**Prevedenie:**

Stabilný a robustný kryt z ocelového plechu so vstavaným pneumatickým odsávacím systémom a zachytávacím zásobníkom. Ovládanie odsávania sa vykonáva pomocou nožného pedála na prednej strane. S kolieskami a posuvnou rukoväťou na zadnej strane pre jednoduchú prepravu. Na prevádzku je potrebný len dielenský pneumatický konektor.

Použitie:

Na jednoduché a úplné vyčistenie obrobkov a náradia pomocou stlačeného vzduchu. Prach, triesky, oleje a kvapaliny sa odsávajú a zachytávajú v zbernej nádobe.

Rozsah balenia:

Vrátane pneumatickej pištole GARANT č. 080123 veľ. AIR, hadice a držiaka pneumatickej pištole Easyfix č. 955750 veľ. 1, plastového boxu Easyfix č. 955790 veľ. 74.

Povrchová úprava farby:

Antracitová RAL 7016.

Upozornenie:

Náhradnú filtračnú rohož nájdete pod č. 986001 na www.hoffmann-group.com Na výmenu sú potrebné 2 náhradné filtračné rohože č. 986001 veľ. 1.

Technický opis

Výška	1300 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	DN 7,2
Šírka	1050 mm
Typ	M
Záchytný objem	40 l
Hĺbka	450 mm
Pracovná výška	870 mm
Hmotnosť	90 kg
Druh produktu	Stanica na čistenie

Príslušenstvo

Náhradná filtračná vložka pre Air Cleaning Point Typ 1	986001 1
--	----------