

**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Celková dĺžka L	170 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Skrutka na úpinku	259021 1
Držiak ISO-kód	MVPCR/L 3232P16
Upínacia príložka	259038 2
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Skrutka pre podložku	259025 3
Podložka	259031 39
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	117,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 39	259031 39
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500