

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251709 20/16  |
| GTIN             | 4045197867117 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Celková dĺžka L               | 125 mm            |
| vhodná otočná rezná platnička | VN.. 1604..       |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>    | 41 mm             |
| Veľkosť stopky                | 20 mm             |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>  | 25 mm             |
| Upínacia príložka             | 259038 2          |
| Podložka                      | 259031 39         |
| Skrutka pre podložku          | 259025 3          |
| Držiak ISO-kód                | MVPCR/L 2020K16   |
| Skrutka na úpinku             | 259021 1          |
| Veľkosť doštičiek             | 16 mm             |
| Norma                         | Výrobná norma     |
| Druh použitia                 | ľavé              |
| Vnútorné chladenie            | nie               |
| Uhol nastavenia k             | 117,5 Stupeň      |
| Použitie                      | Čelné sústruženie |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie      | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak             |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8                                    | 674248 TX8 |
| Skrutka pre podložku Typ 3   | 259025 3   |
| Upínacia príložka Typ 2  | 259038 2   |
| Podložka Typ 39  | 259031 39  |
| Skrutka na úpinku Typ 1  | 259021 1   |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |