

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251709 25/16
GTIN	4045197867124
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	41 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Držiak ISO-kód	MVPCR/L 2525M16
Podložka	259031 39
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Upínacia príložka	259038 2
Skrutka na úpinku	259021 1
Skrutka pre podložku	259025 3
Veľkosť stopky	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	117,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Podložka Typ 39	259031 39
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500