

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Trieda položky	21T

Technický opis

Upínacia príložka	259038 4
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Skrutka pre čelusť	259021 4
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Držiak ISO-kód	A25R MVPNR/L 16
Uhol nastavenia k	117,5 Stupeň
Skrutka podložky	259025 3
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259031 39
Výška upínania L ₂	24 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Podložka Typ 39	259031 39
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500