

**HOLEX****Deliaci kotúč „2 in 1“, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563500 125
GTIN	4045197443038
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny rezací kotúč na ocel' a INOX**, ľahko rezateľný a stabilný.

**Použitie:**

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Špecifikácia:**

**A30Q-BF.**

**Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

**Technický opis**

Popis tvaru	zalomený
Tvar	42
maximálne otáčky	12200 min <sup>-1</sup>
Šírka kotúča	2 mm

Ø otvora	22,23 mm
Špecifikácia	A30Q-BF
Ø kotúčov	125 mm
pre hrúbky materiálu	6 - 10 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		