

3M**Komfortné ochranné okuliare SecureFit™ 400, Odtieň skla okuliarov: YELLOW****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	096205 YELLOW
GTIN	4054596052772
Trieda položky	04M

Popis**Prevedenie:**

Veľmi flexibilné ochranné okuliare v športovom štýle sa so svojimi **19 g radia** k najľahším okuliarom vo svojej triede. Vďaka **špeciálnej technológii rozloženia tlaku na stranice** sa stranice dokonale prispôbia tvaru hlavy a znižujú tlak na uši. Inovatívna konštrukcia zaisťuje pohodlné usadenie a podstatne zvyšuje prijateľnosť nosenia. Komfort nosenia ďalej umocňujú **nastaviteľné nosné vankúšiky** aj mäkko **polstrované konce straníc**. Vďaka úzkej konštrukcii je možné tieto okuliare taktiež ľahko kombinovať s ďalšími OOPP. So **žltým zorníkom** na **zlepšenie vnímania kontrastu** (súmrak, hmla, slabý dážď).

Prevedenie reklamného textu:

- **Vynikajúce prispôsobenie akémukoľvek tvaru hlavy.**
- **Bezpečné uchytenie aj pri intenzívnych pohyboch.**

Norma:

EN 166 So **žltým zorníkom** na **zlepšenie vnímania kontrastu** (súmrak, hmla, slabý dážď).

Technický opis

Materiál kotúča	polykarbonát
Hmotnosť	19 g
Označenie diskov	2C-1,2 3M 1 FT
UV ochrana	Štandardná
Séria	SecureFit™

Označenie rámu	3M EN166 FT CE
Vlastnosť rámu	Polstrované obrúčky
Vlastnosť rámu	Nastaviteľné sedlá
Druh produktu	Ochranné okuliare

Príslušenstvo

Úložný box	096910
Držiak na stenuna vlhčené čistiace utierky	096691
Utierky na čistenie okuliarov100 kus	096690
Puzdro na okuliare Typ	096930