

Medzný kaliber drážok hriadeľov, A–ZC, Menovitý rozmer: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484406 12 |
| GTIN | 2050001063199 |
| Trieda položky | 48B |

Popis

Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s **prídavkom opotrebovania** podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.

Medzné kalibračné trne pre ISO **polohy tolerančného poľa A – ZC** v **základných stupňoch tolerancie 7 – 13**. Pri objednávke uveďte menovitý rozmer, polohu tolerančného pásma a základnú triedu tolerancie alebo triedu tolerancie; napr. č. 484406 veľkosť 10M6.

Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Upozornenie:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadajte **polohu tolerančného poľa (A – ZC)** a základný stupeň tolerancie (7 – 13), napr. č. 484406 veľ. **10M6**. Kaliber medznej drážky hriadeľa s medzirozmerom a všetky menovité rozmery s číselnou toleranciou pozri č. 484409; 484411.

Technický opis

| | |
|-----------------|-------|
| Menovitý rozmer | 12 mm |
| Kvalita | 11 |
| Kvalita | 7 |
| Kvalita | 8 |
| Kvalita | 13 |

| | |
|-----------------|----|
| Kvalita | 12 |
| Kvalita | 10 |
| Kvalita | 9 |
| Tolerančné pole | A |
| Tolerančné pole | G |
| Tolerančné pole | H |
| Tolerančné pole | J |
| Tolerančné pole | JS |
| Tolerančné pole | K |
| Tolerančné pole | M |
| Tolerančné pole | N |
| Tolerančné pole | P |
| Tolerančné pole | R |
| Tolerančné pole | S |
| Tolerančné pole | B |
| Tolerančné pole | T |
| Tolerančné pole | U |
| Tolerančné pole | V |
| Tolerančné pole | X |
| Tolerančné pole | Y |
| Tolerančné pole | Z |
| Tolerančné pole | ZA |
| Tolerančné pole | ZB |
| Tolerančné pole | ZC |
| Tolerančné pole | C |
| Tolerančné pole | CD |
| Tolerančné pole | D |
| Tolerančné pole | E |
| Tolerančné pole | EF |

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Tolerančné pole | F |
| Tolerančné pole | FG |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Materiál | kalená ocel |
| Atribút Názov produktu | A-ZC |
| Kalibrácia | L6 |
| Druh produktu | Medzné hriadeľové drážkové meradlo |

Služby

| | |
|--|-----------|
| KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 20 | 028300 20 |
|--|-----------|